

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)

FSG 7 HT1-60 G1/8-AG

Parça no...:10.01.06.01236

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01236>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Vakum Vantuzları > Körüklü Vantuz (yuvarlak) > Körüklü Vantuzlar FSG (2,5 Kat) > FSG 7 HT1-60 G1/8-AG

Körüklü vantuz (yuvarlak)



Boyut: 7

Vantuz malzemesi: Yüksek sıcaklık malzemesi HT1

Malzeme sertliği [Shore A]: 60 Shore A


Nipel malzemesi: Alüminyum

Bağlantı: G1/8"-M

Kat sayısı: 2,5

Vakum bağlantısı: G1/8"-M

Tasarım Verileri



Öznitelik

Değer

d2	1,80 mm
dn	3,50 mm
Dmax(S)	7 mm
Ds	5,90 mm
G1	G1/8"-M
H	20 mm
LG1	7,50 mm
SW1	14 mm
Z (Strok)	3 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60 Shore A
Boyut	7
Kat sayısı	2,50
Bağlantı	G1/8-AG
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey)	7,50 mm
Cilt	0,04 cm ³

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 01 21
schmalz@schmalz.com.tr

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)

FSG 7 HT1-60 G1/8-AG


Parça no.:10.01.06.01236

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01236>

Tutma kuvveti (-600mbar)	0,15 N
Çekme kuvveti	0,90 N
Hortum çapı (rec.) d	4 mm
Ağırlık	4,30 g
Ürün ailesi	FSG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Yedek parçalar



SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

Parça no.:10.01.06.05735

Konektör ailesi: N 016

Konu G1: G1/8"-M

Uzunluk L1: 20 mm

Montaj uzunluğu: 6 mm

Nominal çap dn: 3,5 mm

Malzeme: Alüminyum



FG 7 HT1-60 N016

Parça no.:10.01.06.01251

Boyut: 7

Vantuz malzemesi: Yüksek sıcaklık malzemesi HT1

Malzeme sertliği [Shore A]: 60 Shore A

Kat sayısı: 2,5