

Çan vantuz (yuvarlak)

SAXM 50 ED-85 M14x1.5-AG

Parça no...:10.01.19.00027

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00027>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Vakum Vantuzları > Sac Metal Uygulamaları İçin Vakum Tutucu > Çan Şeklinde Vantuzlar SAXM > SAXM 50 ED-85 M14x1.5-AG

Yüksek bombeli yüzeylere en iyi adaptasyon için çan vantuz (yuvarlak)



Boyut: 50


Vantuz malzemesi: Elastodur ED

Malzeme sertliği [Shore A]: 85 Shore A

Nipel malzemesi: Alüminyum

Bağlantı: M14x1.5-AG

Tasarım Verileri



Öznitelik

Değer

dn	6,10 mm
Dmax(S)	58,40 mm
Ds	51,50 mm
G1	M14x1.5-M
H	32,80 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Strok)	8,40 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Tutma kuvveti (-600mbar)	109 N
Yanal kuvvet	58 N
Yanal kuvvet (yağlı yüzey)	110 N
Cilt	14,40 cm ³
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey)	25 mm
Hortum çapı (rec.) d	6 mm
Boyut	50

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydinli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 01 21 | 3
schmalz@schmalz.com.tr

Çan vantuz (yuvarlak)

SAXM 50 ED-85 M14x1.5-AG

Parça no...:10.01.19.00027


<https://www.schmalz.com/10.01.19.00027>



Bağlantı	M14x1.5-M
Kat sayısı	0
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	85 Shore A
Ağırlık	28,20 g
Ürün ailesi	SAXM

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Yedek parçalar



SC-A 055 M14x1.5-AG L

Parça no...:10.01.06.02823

Bağlantı geometrisi: 055

Konu G1: M14x1.5-M

Montaj uzunluğu: 7,2 mm

Şekil: Kendinden Kilitlemeli



SAXM 50 ED-85 SC055

Parça no...:10.01.19.00006

Boyut: 50

Vantuz malzemesi: Elastodur ED

Malzeme sertliği [Shore A]: 85 Shore A

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 320 01 21 | 3
schmalz@schmalz.com.tr

Çan vantuz (yuvarlak)

SAXM 50 ED-85 M14x1.5-AG

Parça no...:10.01.19.00027

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00027>



SC-S 055 FDC-L

Parça no...:10.01.06.02804

Şekil: Kendinden kilitli Frict elem