

Düz vantuz (yuvarlak)

SAF 80 NBR-45 RA

Parça no.:10.01.01.11464

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11464>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Vakum Vantuzları > Sac Metal Uygulamaları İçin Vakum Tutucu > Düz Vantuzlar SAF > SAF 80 NBR-45 RA

Çok için düz vantuz (yuvarlak) pürüzsüz ve yağlı malzemelerin dinamik kullanımı iş parçaları



Boyut: 80


Vantuz malzemesi: Nitril kauçuk NBR

Malzeme sertliği [Shore A]: 45 Shore A

Nipel malzemesi: Alüminyum

Bağlantı: RA

Tasarım Verileri



Öznitelik

Değer

dn	6 mm
Dmax(S)	89 mm
Ds	83 mm
H	34,50 mm
L4	31,80 mm
SW1	22 mm
Z (Strok)	7,60 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Tutma kuvveti (-600mbar)	272 N
Yanal kuvvet	205 N
Yanal kuvvet (yağlı yüzey)	180 N
Cilt	36,70 cm ³
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey)	100 mm
Hortum çapı (rec.) d	6 mm
Boyut	80

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 02 21
schmalz@schmalz.com.tr

Düz vantuz (yuvarlak)

SAF 80 NBR-45 RA

Parça no.:10.01.01.11464

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11464>

Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	45 Shore A
Ağırlık	65,20 g
Kat sayısı	0
Ürün ailesi	SAF

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Aksesuarlar



SU 80

Parça no.:10.01.01.12839

Boyut: 80

Sıkıştırma aralığı: 80,0 ... 100,0 mm

Sıcaklık direnci: 80 °C